

Hymer

Sprossenstehtleiter

SC 40

Aufstieg beidseitig, 2 x 10 profilierte Sprossen, Holmlänge 2,88 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 157719



HYMER



10 YEARS WARRANTY

Hymer Sprossenstehtleiter SC 40

Aufstieg beidseitig

Sprossenstehtleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 10 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,57 m
- Holmlänge 2,88 m
- Breite 340 mm
- Sichere Anwendung durch konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 10,9 kg
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Sprossenstehleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
Holmlänge	2,88 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe	3,57 m	Spreizsicherung	ja
Sprossen Anzahl	2 x 10	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Höhe	2,75 m	Gewicht	10,9 kg
Breite	340-655 mm		

Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224583		Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg