

## Bauer

### Gasflaschen-Depot

GFC-E/T

für 45 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2260 x 2115 x 1570 mm, mit geschlossenem Dach, mit Boden aus Tränenblech, mit Doppel-Flügeltür, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 222480

## Bauer Gasflaschen-Depot GFC-E/T

### mit Boden aus Tränenblech

Gasflaschen-Depot

- zur Lagerung im Freien
- für 45 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 2260 x 2115 x 1570 mm
- mit Einfahrtaschen
- mit geschlossenem Dach
- mit Boden aus Tränenblech
- mit Doppel-Flügeltür
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Container	Dach	geschlossen
Containertyp	Gasflaschen-Depot	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Lagerort	im Freien	Material	Stahl
Kapazität	45 Gasflaschen	Oberfläche	verzinkt

Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm m	45 Stück	Brandschutz	nicht brandgeschützt
Höhe	2260 mm	Anlieferung	fertig montiert
Breite	2115 mm	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja // bitte anfragen
Tiefe	1570 mm	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Container Ausstattung	Einfahrtaschen	Gewicht	432 kg
Boden Ausführung	Tränenblechboden		

## Zubehör

222492		Trennwand, Tiefe 1570 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
222496		Gasflaschenhalter, passend für Flaschen-Ø 230 mm, mit Sicherungskette
222497		Rampe für Gasflaschen-Depot, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung