

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 200 kg, Durchmesser 125 mm, Naben Länge 50 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243247

Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 200 kg
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 50 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	200 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	Polyurethan	Nabenlänge	50 mm
Rad-Ø	125 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	1,07 kg