

KS Tools

KS Tools Universal-Trichter-Satz

3-tlg

Artikelnummer: 272515



Technische Details

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| Funktions-Attribut 1 | Öl- und Chemikalienbeständig | Schlauchlänge in mm | 400 mm |
| Anwendungsbereich allgemein | für Öl, Benzin, Frostschutz | Volumen in Liter | 1 l |
| Schlauchdurchmesser | 14x16 mm | Material | Spezial-Kunststoff |
| Durchmesser in mm | 160 mm | Gewicht | 0,2 kg |
| Teile im Satz | 3-tlg. | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149690 |  | Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 202042 |  | Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau |
| 221243 |  | Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen |
| 221388 |  | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9 |
| 227890 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft |
| 234030 |  | KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg |
| 234916 |  | KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm |