

## META Palettenregal MULTIPAL

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 5500 x 2870 x 1100 mm, Fachlast 2250 kg, 4 Ebene(n) mit Traversen, 15 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 750 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 368824



Das Lagersystem



## META Palettenregal MULTIPAL

### Grundregal

Palettenregal

- Grundfeld
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 5500 x 2870 x 1100 mm
- Feldlast 9380 kg











- Fachlast 2250 kg
- Fachbreite 2700 mm
- 4 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- 15 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung längs
- Traglast pro Palette 750 kg
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: 2 Ständerrahmen inklusive Bodenanker, Traversen gemäß Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
- 5 Jahre Garantie
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Entspricht der DGUV-Regel 208-016 (ehem. BGI 694)

## Technische Details

|                       |               |                            |   |
|-----------------------|---------------|----------------------------|---|
| Möbeltyp              | Regal         | Böden- / Ebenentyp         | Traversen   |
| Regaltyp              | Palettenregal | Höhenverstellraster Ebene  | 50 mm   |
| Regalsystem           | Schraubsystem | Fachbreite                 | 2700 mm   |
| Regalfeld             | Grundfeld     | Oberfläche Ständer         | verzinkt  |
| Material              | Stahl         | Oberfläche Traversen       | lackiert  |
| Höhe                  | 5500 mm       | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade  |
| Breite                | 2870 mm       | Farbe Traversen            | rotorange // RAL2001  |
| Tiefe                 | 1100 mm       | Farbe Ausführung           | rotorange/verzinkt // RAL2001                                 |
| Fachlast              | 2250 kg       | Lieferumfang               | 2 Ständerrahmen inklusive Bodenanker, Traversen gemäß Angebot |
| Feldlast              | 9380 kg       | Anlieferung                | zerlegt   |
| Stellplätze           | 15 Stück      | Zertifizierung RAL-RG      | RAL-RG 614  |
| Lagerebenen Anzahl    | 5 Stück       | Garantie                   | 5 Jahre   |
| Einlagerung           | längs         | Traglast pro Palette bis   | 750 kg  |
| Nutzung               | einseitig     | Gewicht                    | 214,192 kg  |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück       |                            |   |



## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150086 |  | Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 500 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 60 x 40 mm, Tragstab 35 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 150097 |  | Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 850 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 50 x 40 mm, Tragstab 40 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 150108 |  | Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 1000 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 30 x 60 mm, Tragstab 40 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 370258 |    | Palettenregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 5500 x 2785 x 1100 mm, Fachlast 2250 kg, 4 Ebene(n) mit Traversen, 15 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 750 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange |
| 500956 |    | Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 500 x 2700 mm, Für Traversen Länge 2700 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Gitterwand   |
| 500962 |    | Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 1100 x 2700 mm, Für Traversen Länge 2700 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Gitterwand  |
| 501001 |    | Palettenregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 5500 x 3685 x 1100 mm, Fachlast 3000 kg, 4 Ebene(n) mit Traversen, 20 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 750 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange |
| 691499 |    | Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln  |
| 691863 |    | Winkelauflage für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, mit Endanschlag, aus Stahl mit Lackierung in RAL2001 Rotorange   |
| 691998 |    | Stahlpaneelboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 2700 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 736815 |    | Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 400 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange   |
| 736826 |   | Zwischenstück für Doppelregal, Länge 200 mm  |
| 767615 |  | Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203461 |  | Stufenstehtleiter, Aufstieg einseitig, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Standhöhe 1,7 m, Holmlänge 2,49 m, Aus Aluminium  |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm  |
| 216175 |  | Paletten-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1040 x 620 x 510 mm, Für Packstücke bis 500 kg   |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen   |
| 507316 |  | Wiege-Hubwagen, Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm, mit Schnellhub-Funktion  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 513209 |  | Fahrbare Podesttreppe, Podest Höhe 1,92 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| 991754 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß  |