

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 26 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 524818

BS-ROLLEN Spurlose Transportgeräterolle

Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 50 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 80 x 26 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Technische Details

| | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|--------|
| Fördertechnik | Rollen | Gesamthöhe | 105 mm |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Nabenlänge | 40 mm |
| Bauform | Bockrolle | Nabenbohrung | 12 mm |
| Traglast | 50 kg | Radbreite | 26 mm |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Bereifung | Vollgummi | Ausladung | 34 mm |
| Rad-Ø | 80 mm | Lauffläche Eigenschaft | Spurlos |
| Material Felge | Stahlblech | Länge Platte | 104 mm |
| Radlager | Rollenlager | Breite Platte | 80 mm |
| Geeignet für Bodentyp | glatt/eben, rau/eben | Schraubloch Abstand | 76x56/84x64 mm |
| Befestigungselement | Platte | Schraubloch Ø | 9 mm |
| elektrisch leitend | nein | Oberfläche Felge | verzinkt |
| Material Gehäuse | Stahl | Oberfläche Gehäuse | verzinkt |
| Fadenschutz | nein | Gewicht | 0,5 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524819 |  | Rad, Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 26 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400701 |  | Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen |
| 438985 |  | Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen |