

## KERN Zählwaage

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe  
300 x 225 mm, Wägebereich von 0  
bis 30 kg, Ablesbarkeit in 2 g  
Schritten

Artikelnummer: 531567



**KERN**



## KERN Zählwaage

### für nicht eichpflichtige Wägungen

KERN Zählwaage

- nicht eichfähig
- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Wägebereich von 0 bis 30 kg
- Ablesbarkeit in 2 g Schritten
- mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Summieren, Pre-Tare
- 3 LC-Displays
- Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
- Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
- Höhe x Breite x Tiefe 110 x 300 x 330 mm

## Technische Details

Waagentyp	Zählwaage	Höhe	110 mm
eichfähig	nein	Breite	300 mm
Material Plattform	Edelstahl	Tiefe	330 mm
Plattformbreite	300 mm	Stückzählfunktion	ja

Plattformtiefe	225 mm	Tarieren	ja
Wägebereich	0-30 kg	Aufstellung/Montage	Tisch
Ablesbarkeit	2 g	WEEE- Registrierungsnummer	DE80821200
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Stückzahl, Summieren, Pre-Tare	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
IP Schutzart	00: Kein Schutz vor Staub/Wasser	Marke laut EAR-Register	KERN
Spannungsversorgung	Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich	Gewicht	4,2 kg
Waage Ausstattung	3 LC-Displays		

## Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
407892		Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
528957		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 315 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau