

C+P

Sichfenster- Schiebetürenschränk ERGO

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 400 mm, 8 Ebene(n) mit Stahlboden, mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Druckzylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

Artikelnummer: 532125



C+P Werkzeug- und Materialschrank ERGO

mit Sichfenster-Schiebetüren

Sichtfenster-Schiebetürenschränk



- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 400 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion, verschweißt
- Schiebetür mit Sichtfenster
- Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
- leiser Lauf durch Kunststoffschienen und kugelgelagerten Spezialrollen
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar

- mit Mitteltrennwand
- mit Bügelgriff
- verschließbar mit Druckzylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| Möbeltyp | Schrank | Unterbau | Sockel |
| Schranktyp | Werkstattschrank | Material | Stahlblech |
| Türtyp | Schiebetür mit Sichtfenster | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Höhe | 1950 mm | Material Sichtfenster | Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas |
| Breite | 1600 mm | Höhenverstellraster Ebene | 15 mm |
| Tiefe | 400 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Schrank Ausstattung | Böden | Mitteltrennwand | ja |
| Böden / Ebenen Anzahl | 8 Stück | Griff | Bügelgriff |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | abschließbar | ja |
| Traglast Fachboden | 70 kg | fahrbar | nein |
| elektrisch leitend | nein | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Oberfläche Korpus | einbrennlackiert | Garantie | 5 Jahre |
| Oberfläche Front | einbrennlackiert | Gewicht | 105,72 kg |
| Schließsystem | Druckzylinderschloss | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 230287 |  | PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 532128 |  | Stahlboden für Sichtfenster-Schiebetürenschränk, Breite x Tiefe 1600 x 400 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 146393 |  | Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 664077 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung |