

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T 40, kabelinvoer, klemrail

Artikelnr. 2007432

**OBO**  
BETTERMANN



Kabeldoos met klemmenstrook voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging. Met vastzittend klemdeksel. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.



**PP** Polypropyleen

Opmerking extra producttekst	Standaard uitvoering: vlambestendig, testtemperatuur 650°C Uitvoering F: vlambestendig, testtemperatuur 960°C.
Extra productbeschrijving 2	Binnenafmetingen: 77x77x46 mm
Extra productbeschrijving 3	Beschermingsgraad IP55; Beschermingsgraad IK-code IK07

### Stamgegevens

Bestelnr.	2007432
Type	T 40 KL
Omschrijving 1	Kabeldoos met klemsteen
Omschrijving 2	M25, 4mm² 500V, IP55
Dimensie	90x90x52
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5,00 Stuk
Gewicht	8,90 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T 40, kabelinvoer, klemrail



Artikelnr. 2007432

### Technische gegevens



Lengte	90,00 mm
Breedte	90,00 mm
Zijhoogte	52,00 mm
Binnenafmetingen	77x77x46 mm
Afmetingen LxBxH	90x90x52 mm
Afmetingen	90x90x52 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7,00
Aantal klemmen	5,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Uitvoering	met klemsteen 5-p
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	Klikkend
Kabelinvoeren	7 x M25
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	met borgdeksel
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	4,00 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP55
Beschermingsgraad	IP55
Beschermingsgraad IK-code	IK07
verzegelbaar	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>