

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense matt black

130-76800

4 jaar
garantie

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense matt black

Technische gegevens

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense matt black.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee mechanismes.
- Kleur: matt black gelakt (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Aangeraden kleur centraalplaat: black coated
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit slagvast, vormvast polycarbonaat.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 x 154 x 8,9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

