

Zip Tube Micro Zwart 360lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 320604
 EAN: 7021983206046



Elektrisch

System wattage: 7W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 360lm
 Werkzaamheid: 51 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra 98
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector medium
 Bundelhoek: 40°
 UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Zwart (RAL 9004)
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen
 Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Lengte (mm) L: 135
 Breedte (mm) W: 39
 Hoogte (mm) H: 135
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.3 / 0.25

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 135 x 39 x 135



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 4 6