

# Spezialverdünnung I-6-18

## Für Straßenmarkierungsfarben

---

### Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Verdünner
Anwendungsbereich:	Zum Verdünnen von Straßenmarkierungsfarben und Reinigen.
Packungsgrößen:	3 Liter Kanister

---

### Technische Daten

Rohstoffbasis:	Ester
Dichte:	ca. 0,900 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt:	Ca. - 4 ° C
Produkt-Code:	M – VM 04

---

### Verarbeitungstechnische Beschreibung

Anwendung:	Siehe Anwendungsbereich.
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebilde gut verschließen.
VOC-Wert:	Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

---

**Kennzeichnung**                      Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.jansen.de](http://www.jansen.de) / [www.jansen-lacke.at](http://www.jansen-lacke.at)

---

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

---



**Seite 2 von 2**

**Technisches Merkblatt 03/18**

USt-IdNr.: DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler  
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28**

**Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien  
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12**