


## ROTATIONSDÄMPFER TYP RD-CA3A



- Rotationsdämpfer mit Ritzel, Modul 0,8 mit 11 Zähnen und 3 mm Höhe
- Befestigung mittels Schrauben oder Spreiznieten siehe Seite 214
- Drehmomente siehe Tabelle
- Gehäuse ultraschallverschweißt
- Lebensdauer: 100.000 Zyklen (1 Zyklus = 1x vorwärts 150 mm, 1x rückwärts 150 mm ohne Pause bei 200 U/Min.)
- Temperaturbereich: -40°C bis +90°C nach 20U/Min. bei 20°C
- Farbe: schwarz, andere Farben auf Anfrage möglich
- Material: Ritzel, Rotor (POM), Basis (PA66GF13), Becher (PA66), O-Ring (Silikon), Flüssigkeit (Silikonöl)
- andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage



Art.-Nr.	Typ	Drehmoment	Farbkennzeichnung
171 11 012	RD-CA3A-012	0,12 Ncm ± 0,07	beige
171 11 025	RD-CA3A-025	0,25 Ncm ± 0,08	gelb
171 11 030	RD-CA3A-030	0,30 Ncm ± 0,10	grün
171 11 045	RD-CA3A-045	0,45 Ncm ± 0,12	braun
171 11 060	RD-CA3A-060	0,60 Ncm ± 0,17	schwarz
171 11 095	RD-CA3A-095	0,95 Ncm ± 0,18	rot
171 11 110	RD-CA3A-110	1,10 Ncm ± 0,20	grün
171 11 120	RD-CA3A-120	1,20 Ncm ± 0,20	blau
171 11 150	RD-CA3A-150	1,50 Ncm ± 0,25	pink
171 11 220	RD-CA3A-220	2,20 Ncm ± 0,35	orange

