

## Technisches Datenblatt


### Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50011258

BK7 KB-092- 6000- 4

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder



## Technische Daten

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Betriebsspannung 30 V AC/DC

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses Normstecker

Polzahl 4 -polig

Ausführung gewinkelt

Typ female

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses offenes Ende

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern 4 St.

Farbe Mantel schwarz

Geschirmt Nein

Leitungsausführung Anschlussleitung (einseitig offen)

Leitungsdurchmesser (außen) 4,7 mm

Leitungslänge 6.000 mm

Werkstoff Mantel PVC

Schleppkettentauglichkeit Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer 85444290

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

eCl@ss 10.0 27060311

eCl@ss 11.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses Normstecker

Polzahl 4 -polig

Ausführung gewinkelt

Typ female

### Anschluss 2

Art des Anschlusses offenes Ende

## Schaltbilder

