


DISTR-KIT UM-PRO

Strangprofilgehäuse UM-PRO als KIT	Press-drawn section housings UM-PRO as KIT
<p>Beschreibung Als KIT steht UM-PRO für Leiterplatten mit 72 mm, 108 mm und 122 mm Breite und mit Längen von 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150mm, 180mm, 200mm und 250 mmm, einschließlich der zugehörigen Seitenelementen (Cover) zur Verfügung. Diese Gehäuse sind auch für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet. Das Kunststoffmaterial Polyamid ermöglicht eine UL-Zulassung Ihres Geräts und Hitzebeständigkeit bis 100 °C. Für die Leiterplattenführung stehen 3 Ebenen zur Verfügung. In der obersten Ebene schließt die Leiterplattenfläche bündig mit dem Profil ab und kann bis zum Rand bestückt werden Optional können die elektronischen Komponenten durch Abdeckhauben geschützt werden.</p>	<p>Description As a KIT, UM-PRO is available for circuit boards with widths of 72 mm, 108 mm and 122 mm and lengths of 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm and 250 mm, including the associated side elements (cover). These housings are also suitable for use at high temperatures. The plastic material polyamide enables UL approval of your device and heat resistance up to 100 ° C. There are 3 levels available for guiding the circuit board. At the top level, the circuit board surface is flush with the profile and can be populated up to the edge. Optional covers protect the electronic components.</p>
<p>Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Profilgehäuse zur Montage auf Tragschiene ▪ abgestufte Längen ▪ zur Aufnahme von Leiterplatten 	<p>Features</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Profile housing for mounting on a DIN rail ▪ stepped lenght ▪ for holding circuit boards
<p>Spezifikation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Material PA ▪ Brennbarkeitsklasse nach UL 94 ▪ Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ... 105° 	<p>Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Material PA ▪ Flammability rating according to UL 94 V0 ▪ Temperature range (operation) -40°C ... 105°C
<p>Lieferumfang UM-PRO-KIT-... -7035 beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x UM-PRO Profilgehäuse (PA), grau 7035 ▪ 2 x Seitenelemente (PA), schwarz 9005 ▪ alle Teile in einer Gesamtverpackung ▪ Verpackungsmenge 1 Stück in Karton 	<p>Scope of delivery UM-PRO-KIT-... -7035 includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x UM-PRO profile housing (PA), gray 7035 ▪ 2 x side elements (PA), black 7035 ▪ all parts in one package ▪ Pack quantity 1 pc. in cardbox

DISTR-KIT UM-PRO

Bilder	Images
---------------	---------------



DISTR-KIT UM-PRO

Bilder	Images
---------------	---------------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Art-Nr. - Bild-Nr.
Order-No.	DISTR-KIT	Order-No. - Image-No.
1310823	UM-PRO-KIT-B72-L60-7035	1310823 - 00036643
1310926	UM-PRO-KIT-B72-L80-7035	1310926 - 00036673
1310928	UM-PRO-KIT-B72-L100-7035	1310928 - 00036674
1310929	UM-PRO-KIT-B72-L120-7035	1310929 - 00036663
1310930	UM-PRO-KIT-B72-L150-7035	1310930 - 0036676
1310932	UM-PRO-KIT-B72-L180-7035	1310932 - 00036654
1310933	UM-PRO-KIT-B72-L200-7035	1310933 - 00037831
1310935	UM-PRO-KIT-B72-L250-7035	1310935 - 00036658
1310938	UM-PRO-KIT-B108-L60-7035	1310938 - 00036677
1310939	UM-PRO-KIT-B108-L80-7035	1310939 - 00036656
1310941	UM-PRO-KIT-B108-L100-7035	1310941 - 00036666
1310942	UM-PRO-KIT-B108-L120-7035	1310942 - 00036665
1310946	UM-PRO-KIT-B108-L150-7035	1310946 - 00036642
1310948	UM-PRO-KIT-B108-L180-7035	1310948 - 00036680
1310949	UM-PRO-KIT-B108-L200-7035	1310949 - 00036644
1310953	UM-PRO-KIT-B108-L250-7035	1310953 - 00036679
1310981	UM-PRO-KIT-B122-L60-7035	1310981 - 00036664
1310983	UM-PRO-KIT-B122-L80-7035	1310983 - 00036659
1310984	UM-PRO-KIT-B122-L100-7035	1310984 - 00036645
1310987	UM-PRO-KIT-B122-L120-7035	1310987 - 00036655
1310988	UM-PRO-KIT-B122-L150-7035	1310988 - 00036681
1310989	UM-PRO-KIT-B122-L180-7035	1310989 - 00036678
1310990	UM-PRO-KIT-B122-L200-7035	1310990 - 00036675
1310991	UM-PRO-KIT-B122-L250-7035	1310991 - 00036657



1310823 - 00036643_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310926 - 00036673_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310928 - 00036674_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310929 - 00036663_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310930 - 0036676_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310932 - 00036654_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310933 - 00037831_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310935 - 00036658_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310938 - 00036677_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310939 - 00036656_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310941 - 00036666_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310942 - 00036665_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310946 - 00036642_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310948 - 00036680_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310949 - 00036644_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310953 - 00036679_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310981 - 00036664_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310983 - 00036659_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310984 - 00036645_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310987 - 00036655_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310988 - 00036681_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310989 - 00036678_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310990 - 00036675_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png



1310991 - 00036657_STAND ARD_PICTURE_01_SRGB.png

DISTR-KIT UM-PRO

Benennung, Art-Nr., Maße	Type, Order-No., Dimension
---------------------------------	-----------------------------------

DISTR-KIT							
Benennung	Art-Nr.	für Leiterplatte			Maße des Strangprofilgehäuses zusammengebaut und auf Tragschiene montiert		
Type	Order-No.	for circuit board			Dimensions of the housing assembled and mounted on DIN rail		
		Breite <i>mm</i>	Länge <i>mm</i>	Fläche <i>mm²</i>	Breite <i>mm</i>	Höhe <i>mm</i>	Tiefe <i>mm</i>
		Width <i>mm</i>	Length <i>mm</i>	Area <i>mm²</i>	Width <i>mm</i>	Height <i>mm</i>	Depth <i>mm</i>
UM-PRO-KIT-B72-L60-7035	1310823	72	60	2.950	63,8	92,3	39,45
UM-PRO-KIT-B72-L80-7035	1310926	72	80	4.300	83,8	92,3	39,45
UM-PRO-KIT-B72-L100-7035	1310928	72	100	5.600	103,8	92,3	39,45
UM-PRO-KIT-B72-L120-7035	1310929	72	120	7.000	123,8	92,3	39,45
UM-PRO-KIT-B72-L150-7035	1310930	72	150	9.300	153,8	92,3	39,45
UM-PRO-KIT-B72-L180-7035	1310932	72	180	11.050	183,8	92,3	39,45
UM-PRO-KIT-B72-L200-7035	1310933	72	200	12.400	203,8	92,3	39,45
UM-PRO-KIT-B72-L200-7035	1310935	72	250	15.780	253,8	92,3	39,45
UM-PRO-KIT-B108-L60-7035	1310938	108	60	4.510	63,8	127,8	39,45
UM-PRO-KIT-B108-L80-7035	1310939	108	80	6.570	83,8	127,8	39,45
UM-PRO-KIT-B108-L100-7035	1310941	108	100	8.630	103,8	127,8	39,45
UM-PRO-KIT-B108-L120-7035	1310942	108	120	10.690	123,8	127,8	39,45
UM-PRO-KIT-B108-L150-7035	1310946	108	150	13.780	153,8	127,8	39,45
UM-PRO-KIT-B108-L180-7035	1310948	108	180	16.870	183,8	127,8	39,45
UM-PRO-KIT-B108-L200-7035	1310949	108	200	18.930	203,8	127,8	39,45
UM-PRO-KIT-B108-L250-7035	1310953	108	250	24.800	253,8	127,8	39,45
UM-PRO-KIT-B122-L60-7035	1310981	122	60	5.140	63,8	142,3	39,45
UM-PRO-KIT-B122-L80-7035	1310983	122	80	7.940	83,8	142,3	39,45
UM-PRO-KIT-B122-L100-7035	1310984	122	100	9.840	103,8	142,3	39,45
UM-PRO-KIT-B122-L120-7035	1310987	122	120	12.190	123,8	142,3	39,45
UM-PRO-KIT-B122-L150-7035	1310988	122	150	15.720	153,8	142,3	39,45
UM-PRO-KIT-B122-L180-7035	1310989	122	180	19.240	183,8	142,3	39,45
UM-PRO-KIT-B122-L200-7035	1310990	122	200	21.590	203,8	142,3	39,45
UM-PRO-KIT-B122-L250-7035	1310991	122	250	27.470	253,8	142,3	39,45

DISTR-KIT UM-PRO

Beschreibung	Description
--------------	-------------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Beschreibung	Description
Order-No.			
1310823	UM-PRO-KIT-B72-L60-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 63,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 60 mm, Leiterplattenfläche 2950 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 63,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 72 mm, length 60 mm, PCB area 2950 mm ²
1310926	UM-PRO-KIT-B72-L80-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 83,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 80 mm, Leiterplattenfläche 4300 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 83,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 72 mm, length 80 mm, PCB area 4300 mm ²
1310928	UM-PRO-KIT-B72-L100-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 103,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 100 mm, Leiterplattenfläche 5600 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 103,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 72 mm, length 100 mm, PCB area 5600 mm ²
1310929	UM-PRO-KIT-B72-L120-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 123,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 120 mm, Leiterplattenfläche 7000 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 123,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 72 mm, length 120 mm, PCB area 7000 mm ²
1310930	UM-PRO-KIT-B72-L150-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 153,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 150 mm, Leiterplattenfläche 9300 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 153,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 72 mm, length 150 mm, PCB area 9300 mm ²
1310932	UM-PRO-KIT-B72-L180-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 183,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 180 mm, Leiterplattenfläche 11050 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 183,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 72 mm, length 180 mm, PCB area 11050 mm ²
1310933	UM-PRO-KIT-B72-L200-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 203,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 200 mm, Leiterplattenfläche 12400 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 203,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 72 mm, length 200 mm, PCB area 12400 mm ²
1310935	UM-PRO-KIT-B72-L250-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 253,8 mm, Höhe 92,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 72 mm, Länge 250 mm, Leiterplattenfläche 15780 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 253,8 mm, height 92,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 72 mm, length 250 mm, PCB area 15780 mm ²

DISTR-KIT UM-PRO

Beschreibung	Description
--------------	-------------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Beschreibung	Description
Order-No.			
1310938	UM-PRO-KIT-B108-L60-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 63,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 60 mm, Leiterplattenfläche 4510 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 63,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 108 mm, length 60 mm, PCB area 4510 mm ²
1310939	UM-PRO-KIT-B108-L80-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 84 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 40 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 80 mm, Leiterplattenfläche 6570 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 83,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 108 mm, length 80 mm, PCB area 6570 mm ²
1310941	UM-PRO-KIT-B108-L100-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 103,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 100 mm, Leiterplattenfläche 8630 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 103,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 108 mm, length 100 mm, PCB area 8630 mm ²
1310942	UM-PRO-KIT-B108-L120-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 123,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 120 mm, Leiterplattenfläche 10690 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 123,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 108 mm, length 120 mm, PCB area 10690 mm ²
1310946	UM-PRO-KIT-B108-L150-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 153,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 150 mm, Leiterplattenfläche 13780 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 153,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 108 mm, length 150 mm, PCB area 13780 mm ²
1310948	UM-PRO-KIT-B108-L180-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 183,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 180 mm, Leiterplattenfläche 16870 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 183,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 108 mm, length 180 mm, PCB area 16870 mm ²
1310949	UM-PRO-KIT-B108-L200-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 203,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 200 mm, Leiterplattenfläche 18930 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 203,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 108 mm, length 200 mm, PCB area 18930 mm ²
1310953	UM-PRO-KIT-B108-L250-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 253,8 mm, Höhe 127,8 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 108 mm, Länge 250 mm, Leiterplattenfläche 24800 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 253,8 mm, height 127,8 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 108 mm, length 250 mm, PCB area 24800 mm ²

DISTR-KIT UM-PRO

Beschreibung	Description
--------------	-------------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Beschreibung	Description
Order-No.			
1310981	UM-PRO-KIT-B122-L60-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 63,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 60 mm, Leiterplattenfläche 5140 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 63,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 122 mm, length 60 mm, PCB area 5140 mm ²
1310983	UM-PRO-KIT-B122-L80-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 83,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 80 mm, Leiterplattenfläche 7940 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 83,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 122 mm, length 80 mm, PCB area 7940 mm ²
1310984	UM-PRO-KIT-B122-L100-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 103,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 100 mm, Leiterplattenfläche 9840 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 103,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 122 mm, length 100 mm, PCB area 9840 mm ²
1310987	UM-PRO-KIT-B122-L120-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 123,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 120 mm, Leiterplattenfläche 12190 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 123,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 122 mm, length 120 mm, PCB area 12190 mm ²
1310988	UM-PRO-KIT-B122-L150-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 153,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 150 mm, Leiterplattenfläche 15720 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 153,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 122 mm, length 150 mm, PCB area 15720 mm ²
1310989	UM-PRO-KIT-B122-L180-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 183,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 180 mm, Leiterplattenfläche 19240 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 183,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 122 mm, length 180 mm, PCB area 19240 mm ²
1310990	UM-PRO-KIT-B122-L200-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 203,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 200 mm, Leiterplattenfläche 21590 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 203,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 122 mm, length 200 mm, PCB area 21590 mm ²
1310991	UM-PRO-KIT-B122-L250-7035	Strangprofilgehäuse (PA) zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Maße auf Tragschiene: Breite 253,8 mm, Höhe 142,3 mm, Tiefe 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), schwarz 9005, für Leiterplatten mit Breite 122 mm, Länge 250 mm, Leiterplattenfläche 27470 mm ²	Press-drawn section housings (PA) for mounting on DIN rail, gray 7035, Dimensions on DIN rail: width 253,8 mm, height 142,3 mm, depth 39,45 mm, incl. 2 side elements (PA), black 9005, for printed circuit boards with width 122 mm, length 250 mm, PCB area 27470 mm ²