

fetra

ESD-Materialständer

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 510 x 410 mm, Plattform aus Stahl, mit Ablagekante, Plattform neigbar, Höhe 755 - 1105 mm, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 222034



fetra Neigbarer Materialständer

ESD-Ausführung

ESD-Materialständer

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 510 x 410 mm
- Plattform aus Stahl, mit Ablagekante
- Plattform neigbar
- Stahlkonstruktion
- Höhe 755 - 1105 mm
- Ebenen im Raster von 25 mm verstellbar
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 75 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Plattform Ausstattung	Ablagekante
Wagentyp	Materialständer	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Traglast	150 kg	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	510 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	410 mm	Rad-Ø	75 mm
Etagenausrichtung	neigbar	Radlager	Gleitlager
Höhe	755-1105 mm	Material	Stahl
elektrisch leitend	ja	klappbar	nein
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Garantie	10 Jahre
Etagentyp	Stahlblechplatte	Gewicht	18,2 kg
Material Plattform	Stahl		