

HSM SECURIO P40I

0,78x11mm + OMDD + Metallerkennung

HSM®



Artikelnummer	1885121N	Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB
EAN Code	4026631059541	eclass 5.1	24320704
Schnittgut		UN/SPSC	44101603
Schnittart	Partikelschnitt	Leistungsaufnahme des Motors	1300 W
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6 F-3	Spannung	230 V
Schnittbreite	0,78 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	11 mm	Tiefe	550 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	13-15 Blatt	Breite	580 mm
Eingabebreite	330 mm	Höhe	1020 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l	Gewicht	72 kg
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Integrierter automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) mit Auffangbehälter für Vernichtung von optischen und magnetischen Datenträgern.
- Separate Metallerkennung schützt das Schneidwerk und stoppt das Gerät bei Eingabe von Metallteilen wie Heftklammern.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.