



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 32931 Beistellwagen



Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch und 8 Sichtlagerkästen (LxBxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 250 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 630 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 470 |
| Etagenhöhen (mm) | 285, 540, 795, 1050 |
| Tragkraft Etage (kg) | 60 |
| Gesamtlänge (mm) | 740 |
| Gesamtbreite (mm) | 513 |
| Gesamthöhe (mm) | 1250 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 125 x 32 |
| Ausführung | mit Eurokästen |
| Gewicht (kg) | 39 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976329314 |