



# TruTool F 301

Műszaki adatok

## TruTool F 301

### MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM <sup>2</sup> (MIN.)	0,45 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM <sup>2</sup> (MAX.)	1 mm

### PEREMMAGASSÁG (B)

MIN. PEREMMAGASSÁG (B) 0.45 - 1.0 LEMEZVASTAGSÁG ESETÉN	8 - 11 mm
---	-----------

### SUGARAK

LEGKISEBB BELSŐ SUGÁR (ELŐFORMÁZOTT)	150 mm
LEGKISEBB KÜLSŐ SUGÁR	300 mm

### ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	4 m/min - 7 m/min
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	555 W

### TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL	5,2 kg
----------------------	--------