

28543.4

KDS-DEG 22-23 BK



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 23 mm, IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------|
| Abez 3 - Produktbeschreibung | Dichtelement |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 24.36 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 24.76 |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| Herkunftsland | DE |

© CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH | Otto-Hahn-Str. 7 | D-33161 Hövelhof
Fon +49 (0) 52 57.98 33-0 | Fax +49 (0) 52 57.98 33-33 | E-Mail info@conta-clip.de | conta-clip.de

Erstellungs-Datum 08.08.2019 16:31:35
Technische Änderungen vorbehalten

28543.4

KDS-DEG 22-23 BK

Technische Daten

Maße

| | |
|--------|---------|
| Länge | 42.8 mm |
| Breite | 42.8 mm |
| Höhe | 17.7 mm |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------|
| Material | TPE |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | HB |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 120 °C |
| Halogenfrei | ✓ |
| Silikonfrei | ✓ |

Weitere technische Daten

| | |
|-----------------------|---------|
| Montageart | Stecken |
| Schutzart | IP66 |
| Zugentlastung | ✓ |
| Kabeldurchmesser min. | 22 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 23 mm |

28543.4

KDS-DEG 22-23 BK

Technische Daten

Weitere technische Daten

| | |
|-----------|----|
| NEMA Type | 4x |
|-----------|----|

| | |
|-----------------|---|
| UV-stabilisiert | ✓ |
|-----------------|---|

28543.4

KDS-DEG 22-23 BK

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

| | |
|-----|--|
| DIN | Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444 |
|-----|--|

cUL Zulassung

| | |
|--------------|-----------------|
| cUL Prüfnorm | C22.2 No. 14-95 |
|--------------|-----------------|

| | |
|-----------------------|---|
| cUL Zulassung erteilt | ✓ |
|-----------------------|---|

UL Zulassung

| | |
|-------------|--------|
| UL Prüfnorm | UL 508 |
|-------------|--------|

| | |
|----------------------|---|
| UL Zulassung erteilt | ✓ |
|----------------------|---|



28543.4

KDS-DEG 22-23 BK

Zubehör

Inlays



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|------|
| 28516.4 | KDS-Inlay 1 | 4044211210847 | 5 ST |



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|------|
| 28517.4 | KDS-Inlay 2 | 4044211210854 | 5 ST |

28543.4

KDS-DEG 22-23 BK

Zubehör

Inlays



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|------|
| 28518.4 | KDS-Inlay 4 | 4044211210861 | 5 ST |



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|------|
| 28519.4 | KDS-Inlay 6 | 4044211210014 | 5 ST |

28543.4

KDS-DEG 22-23 BK

Zubehör

Schraubrahmen



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,
Montageart: Schrauben, Länge: 81 mm, Breite: 70
mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|------|
| 28506.4 | KDS-SR 1-4 | 4044211210823 | 1 ST |



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,
Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite: 70
mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|------|
| 28504.4 | KDS-SR 10/24 | 4044211210809 | 1 ST |

28543.4

KDS-DEG 22-23 BK

Zubehör

Schraubrahmen



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,
Montageart: Schrauben, Länge: 106 mm, Breite: 70
mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|------|
| 28500.4 | KDS-SR 6/10 | 4044211210021 | 1 ST |



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,
Montageart: Schrauben, Länge: 126 mm, Breite: 70
mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten


| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|------|
| 28502.4 | KDS-SR 8/16 | 4044211210786 | 1 ST |

28543.4

KDS-DEG 22-23 BK

Zubehör

Verriegelungsrahmen



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 80 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|-------|
| 28507.4 | KDS-IVR 1-4 | 4044211210830 | 10 ST |



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 152 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten


| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|-------|
| 28505.4 | KDS-IVR 10/24 | 4044211210816 | 10 ST |

28543.4

KDS-DEG 22-23 BK

Zubehör

Verriegelungsrahmen



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 105 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|-------|
| 28501.4 | KDS-IVR 6/10 | 4044211210779 | 10 ST |



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 125 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|-------|
| 28503.4 | KDS-IVR 8/16 | 4044211210793 | 10 ST |
