





Han-Modular

Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm ²)	Bestell-Nummer		Maßzeichnung Maße in mm												
		Stift	Buchse													
Han-Modular®, Han® 70 A Axial Modul, Axialschraubanschluss, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤0.5 mOhm 	6 – 16 14 – 22	09 14 002 2646 09 14 002 2647	09 14 002 2741 09 14 002 2742													
Crimpkontakt, TC 70, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤0.5 mOhm 	10 16 25	09 11 000 6131 09 11 000 6132 09 11 000 6133	09 11 000 6231 09 11 000 6232 09 11 000 6233	 <table border="1" data-bbox="1005 1041 1460 1220"> <thead> <tr> <th>Leiterquerschnitt</th> <th>∅</th> <th>Abisolierlänge der Litze A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 mm²</td> <td>4,3</td> <td>15,5 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm²</td> <td>5,5</td> <td>15,5 mm</td> </tr> <tr> <td>25 mm²</td> <td>7</td> <td>15,5 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>für Litzenleiter gemäß IEC 60 228 Klasse 5</p>	Leiterquerschnitt	∅	Abisolierlänge der Litze A	10 mm ²	4,3	15,5 mm	16 mm ²	5,5	15,5 mm	25 mm ²	7	15,5 mm
Leiterquerschnitt	∅	Abisolierlänge der Litze A														
10 mm ²	4,3	15,5 mm														
16 mm ²	5,5	15,5 mm														
25 mm ²	7	15,5 mm														