

Adatlap

Termékmegnevezés	FXKVR fekete
Rövid leírás	Kábelvédőcső, duplafalú, behúzószállal, halogénmentes
Tulajdonságok	kívül hullámos, belül sima, karmantyúval közepes nyomásállóság, normál ütésállóság
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	nem önkioltó
Besorolás	N 450, IP 40



Normák: EN 61386-1, EN 61386-24, OVE E 8635 (ÖNORM E 6517)



Hőmérséklet tartomány
-30 / +70 °C

UV-sugárzás tűrése*
L2

Cikkszám	Belső átmérő	Külső átmérő	Kiscsomag	Nagycsomag
055 107	30 mm	40 mm	50 m	1400 m
041 925	41 mm	50 mm	50 m	-
032 332	52 mm	63 mm	50 m	-
026 353	61 mm	75 mm	50 m	-
041 343	75 mm	90 mm	50 m	-
041 344	95 mm	110 mm	50 m	-
041 990	107 mm	125 mm	50 m	-
042 514	136 mm	160 mm	25 m	-
099 585	170 mm	200 mm	25 m	-

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Kivitel	hajlékony
Forma	kívül hullámos, belül sima
Felület	kezeletlen
Áttetsző	hamis
Anyag	PE-HD

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.