



## Technische Daten

Vorbedruckte Kabelmarkierer  
WIC, aufklickbar

30.10.2023

**WIC1-F**

**Artikelnummer: 561-01064**



|  |                           |
|--|---------------------------|
| Material:                              | Polyamid 6.6 (PA66)       |
| Farbe:                                 | Gelb (YE)                 |
| Bündel Ø min.:                         | 2.00 mm                   |
| Bündel Ø max.:                         | 2.80 mm                   |
| Leiter Durchmesser (mm <sup>2</sup> ): | 0.50-1.50 mm <sup>2</sup> |
| Befestigungsart:                       | rasten                    |
| Breite (W):                            | 5.00 mm                   |
| Höhe (H):                              | 6.40 mm                   |
| Länge (L):                             | 3.0 mm                    |
| Druckmethode:                          | Heißprägung               |
| Aufdruck:                              | F                         |
| Betriebstemperatur :                   | -40 °C bis +85 °C         |
| Brandschutzeigenschaften:              | UL94 V0                   |
| Verarbeitungswerkzeug:                 | WIC Tool                  |

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.