

Druckluftwerkzeuge

SCHLAGSCHRAUBER

Unverzichtbare Montagehelfer für effiziente Arbeit >> Von ganz groß bis ganz klein - Druckluft-Schlagschrauber von ELMAG sind robust, handlich und leisten Gewaltiges.

TOPMODELL >> DL-Schlagschrauber 3/4" | EPS 110



- >> robustes Metallgehäuse
- >> sehr leicht und handlich
- >> HDS
- >> mehrstufige Leistungsregelung
- >> Abluft durch den Handgriff nach unten

Profi-Schlagschrauber 3/4" mit enormer Power. Hochleistungs-Doppelschlagwerk (HDS) garantiert lange Lebensdauer. Ideal für Gewerbe und Landwirtschaft.



Mehrstufige Leistungsregelung
Einstellung Rechts- Linkslauf

TECH-INFO >>

Leistungsreduzierung

Für das vorsichtige Anziehen von Schraubenverbindungen, z.B. wenn mit einem Drehmomentschlüssel weiter gearbeitet werden soll um nichts zu Überziehen. Der Leistungsregler befindet sich zusammen mit dem Rechts/ Linkumschalter in einem Knauf. Gut sichtbar und geschützt auf dem hinteren Ende des Gerätes.

DL-Schlagschrauber 1/4" | EPS 108

- >> Stoßfestes Composit-Gehäuse
- >> sehr leicht u. handlich
- >> Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
- >> HDS
- >> Abluft durch den Handgriff nach unten




DL-Schlagschrauber 3/4" | EPS 112 MG

- >> Heavy Duty Modell
- >> robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung
- >> extrem leicht
- >> Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
- >> HDS
- >> mehrstufige Leistungsregelung
- >> ideal für Gewerbe u. Industrie
- >> Abluft durch den Handgriff nach unten

Gehäuse aus Aluminium

Mehrstufige Leistungsregelung
Einstellung Rechts- Linkslauf



DL-Schlagschrauber 3/4" | EPS 111 (Spindel 2")

- >> Heavy Duty Modell
- >> 2" verlängerte Spindel (50 mm)
- >> enorme Leistung
- >> zweiter Handgriff
- >> HDS-Schlagwerk
- >> mehrstufige Leistungsregelung
- >> ideal für Gewerbe u. Industrie
- >> Abluft seitlich durch das Gehäuse



	Typ	Aufnahme Zoll	Löse-/Anzieh- drehmoment		Betriebsdruck bar	Luftbedarf l/min	Luftanschluss Zoll	Drehzahl UpM	Vibration m/s ²	Schalldruckpegel dB(A)	Länge mm	Gewicht kg	EAN 90 04853
			Nm										Best.Nr.
★★	EPS 110	3/4	1.566	1.492	6,3	450	3/8	4.500	5,9	101	216	4,0	43835 6
★★★	EPS 108	1/4	102	95	6,3	113	1/4	11.000	5,2	82	154	1,0	43837 0
★★★	EPS 112 MG	3/4	1.627	1.200	6,3	500	3/8	4.800	4,9	97	225	4,9	43838 7
★★★	EPS 111	3/4	1.803	1.300	6,3	500	3/8	4.500	4,9	97	308	6,0	43836 3