

# SERVIERWAGEN



5032



5033

## 5032 | 5033

Servierwagen in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006.

Widerstandsfähige und pflegeleichte abnehmbare Tablett mit Rand, Größe 610 x 430 mm, aus Laminat mit rutschsicher Oberfläche, Farbe granitgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.



5042



5043

## 5042 | 5043

Servierwagen wie 5032/5033, jedoch anstatt der abnehmbaren Tablett 2 bzw. 3 fest montierte Böden aus Melaminharz beschichteter Holzwerkstoffplatte in anthrazitgrau, Größe 665 x 450 mm, längsseitig mit Rand 3 mm hoch.

## 5032 | 5042

mit 2 Etagen

Etagenhöhen: 205/730 mm

Gesamtlänge: 890 mm

Gesamtbreite: 480 mm

Gesamthöhe: 940 mm

Tragkraft pro Etage 30 kg.

## 5033 | 5043

mit 3 Etagen

Etagenhöhen: 205/555/900 mm

Gesamtlänge: 890 mm

Gesamtbreite: 480 mm

Gesamthöhe: 1105 mm

Tragkraft pro Etage 30 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Gesamthöhe mm	Höhe obere Böden mm	Anzahl der Böden	Etagenabstand (licht) mm	Außenmaße mm	Ladefläche L x B mm	Eigen-gewicht kg
Servier-wagen	5032	100	125	940	730	2	496	860 x 480	610 x 430	14
	5033	100	125	1105	900	3	321	860 x 480	610 x 430	17
	5042	100	125	940	730	2	496	860 x 480	665 x 450	17
	5043	100	125	1105	900	3	321	860 x 480	665 x 450	22