

6045 Mehrzweckleiter, zweiteilig

Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.

Massive Stahlbeschläge.

Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.

Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.

Highlights

Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.



6045 Mehrzweckleiter, zweiteilig

SPROSSENANZAHL	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	10	14	17	21	25
HOLM (CA. MM)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280	280
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	1.83	2.39	2.95	3.52	4.08
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	2.95	4.07	4.91	6.03	7.16
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	1.92	3	3.82	4.9	5.98
STANDHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	1.07	1.59	2.12	2.66	3.17
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	3.42	4.5	5.32	6.4	7.48
ARBEITSHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	2.57	3.09	3.62	4.16	4.67
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	3.92	5	5.82	6.9	7.98
REICHHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	3.07	3.59	4.12	4.66	5.17
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.72	2.25	2.78	3.33	3.82
GESAMTBREITE (CA. MM)	960	960	960	1040	1160
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355	355	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300	300	300	300
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1.25	1.58	1.98	2.26	2.8
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	8	9.9	12.6	15.4	18.4
GEWICHT (CA. KG)	8.04	9.88	12.55	15.4	18.4
BEST.-NR.	604512	604516	604520	604524	604528