


## Kapp-Sägesystem KSS 300 MidiMAX im MAFELL-MAX



Bestellnummer: 916701

EAN: 4032689153049

- ▶ Extrem kompakte und handliche Bauweise
- ▶ Einzigartiges Schienensystem
- ▶ Ideal zum Sägen von Paneelen
- ▶ Schräg- und Gehrungsschnitte schnell und einfach



### Technische Daten

Schnitttiefe	0 - 40 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Schnittlänge	300 mm
Nennleerlaufdrehzahl	8800 1/min
Nennaufnahme	900 W
Gewicht	3,2 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Schnitttiefe bei 45°	0 - 27 mm
Schnitttiefe ohne Schiene	0 - 42 mm
Winkelschnitte	45 - -60 °
Abmessung inkl. Schiene	550 x 200 x 200 mm

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092559
- 1 Parallelanschlag; Best.-Nr. 203180
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 203782
- 1 Sechskant-Schraubendreher 4 mm; Best.-Nr. 093074
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best.-Nr. 087323

## Anwendungsbeispiele



Durch die feste Verbindung der Handkreissäge mit der KSS-Kappschiene ergibt sich ein hochfunktionelles Einhand-Kapp-Sägesystem.



Ein System, fünf Sägen, eine Box: KSS 300 als Kappsäge, Tauchsäge, Schattenfugensäge, Handkreissäge oder Handkreissäge mit Flexi-Schiene FX 140 für geführte Schnitte.



In Kombination mit der rollbaren Flexi-Schiene FX 140 sind präzise geführte Schnitte bis 1,4 m kein Problem.



Perfekter Abschluss: Die Abstandhalter der Handkreissäge sorgen dafür, dass exakte Dehnfugen-Schnitte ab 13 mm Breite leicht von der Hand gehen.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- ▶ Längs- und Querschnitte
- ▶ Tauchschnitte, Ausschnitte und Schattenfugen ab 13 mm
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Türen, Arbeitsplatten, Parkett und Laminat, Schalungen

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Die Handkreissäge lässt sich einfach per Knopfdruck von der Kappschiene trennen - separat ist sie mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie ausgestattet.
- ▶ Ein fixer Anlegenocken und ein dank großer Skalierung exakt einstellbarer Anschlag - für präzise, winkelhaltige Gehrungsschnitte.
- ▶ Der Schwenkpunkt des KSS 300-Systems befindet sich seitlich an der Unterkante der Schiene - dadurch nur ein Risszeiger, egal in welcher Winkeleinstellung mit oder ohne Schiene.

## Beschreibung

---

Beim Innenausbau kommt es vor allem auf eines an: Präzision. Deshalb konzentriert sich das Kapp-Sägesystem KSS 300 hier durch perfektes Handling auf alle wichtigen Funktionen.

Durch die feste Verbindung per Schnellverschluss von Handkreissäge mit KSS-Kappschiene ergibt sich ein hochfunktionelles Einhand-Kapp-Sägesystem für Neigungs- und Gehrungsschnitte. Ein Rückholzug bringt die KSS 300 nach jedem Schnitt wieder in die Ausgangsposition.

Die 42er Handkreissäge sorgt in allen Situationen für Power und bleibt dank Magnesium-Druckguss mit 2,4 kg besonders handlich und federleicht.

Alles zusammen im MAFELL-MAX-Transportkoffer ergibt ein kompaktes Sägesystem - ideal für Schattenfugen, Längs-, Schräg-, Tauch- und Winkelschnitte oder auch für Freihandschnitte.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



**Flexi-Schiene FX 140**  
1,4 m mit Spanreisschutz



**Sägeblatt-HM**  
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für  
universellen Einsatz in Holz



**Sägeblatt-HM**  
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, für  
Längsschnitte in Holz



**Aerofix Saug-Spann-System F-AF 1**  
mit Schiene, Adapter für oben und unten,  
Flexschlauch



**Schraubzwinge**  
zur Schienenfixierung am Werkstück



**Sägeblatt-HM**  
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, für  
Feinschnitte in Holz



**Sägeblatt-HM**  
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, für Laminat