

Artikelnummer: 156839

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8569, verrijdbaar, 3 schuifladen, 2 deuren



Langbeschreibung: Werkbank Serie 8569, verrijdbaar, 3 schuifladen, 2 deuren: De werkbank van de serie 8569 is mobiel en heeft een totale breedte van 2000 mm. De werkbank van de serie 8569 heeft drie laden en twee deuren met een plank erachter. Deze uitvoering van de werkbank van de serie 8569 heeft twee vaste en twee stuurwielen met rem en is daardoor mobiel. De werkbank van de serie 8569 biedt ook veel opbergruimte. De werkbank is uitgerust met drie 180 mm hoge laden, elk met een draagvermogen van 100 kg. Er zijn ook twee 540 mm brede planken met deuren voor opslag beschikbaar. Dankzij de centrale vergrendeling kunnen de deuren ook worden vergrendeld. De werkbank serie 8569 heeft een 40 mm dik massief beuken werkblad. De werkbank met zijn milieuvriendelijke poedercoating is bijzonder robuust en kan een belasting tot 450 kg dragen. De 2000 mm brede werkbank wordt volledig gemonteerd geleverd. Meer details:

- Mobiel
- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- 2 vaste en 2 stuurwielen met rem en 2 vaste en 2 stuurwielen met rem
- Rol ø: 125 mm, totale hoogte 150 mm.
- 3 laden: 3 x 180 mm
- Met handgreep/pushbalk (los meegeleverd)
- Ladecapaciteit: 100 kg
- Laden: Uittreksel 90 procent
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Deur: 2 x 540 mm, achter elk 1 plankje
- Openingsbreedte deur: 180 graden, zelfsluitende veerscharnieren
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- Oppervlaktebelasting: max. 450 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- breedte: 2000 mm
- hoogte: 880 mm

