

**Artikelnummer:** 308572

**Kurzbeschreibung:** Opvouwbare steekwagen, draagvermogen 200 kg, volrubberen banden

**Langbeschreibung:** Opvouwbare steekwagen, draagvermogen 200 kg, volrubberen banden: Stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm). Wielen met massief rubberen banden. Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Handgrepen met veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). Stevig gelaste stalen constructie. Wielen met kunststof velgen en rollagers. Bovenste deel en bladplaat vouwbaar. Zeer gemakkelijk op te bergen.

Afmetingen ingeklapt: B 510 x D 330 x D 330 x H 725 mm </li></li> Op aanvraag ook met niet-geplateerde banden.</li></li> Emmerbreedte: 300 mm </li></li> Bladdiepte: 225 mm </li></li> Buitenafmetingen: B 510 x D 490 mm </li></li> Totale hoogte: 1200 mm </li></li> Greephoogte: 1200 mm </li></li> Draagvermogen: 200 kg </li></li> Wiel a<sup>m</sup>: 250 x 60 mm </li></li> Eigen gewicht: 15,5 kg</li></li>[ul]

