

Artikelnummer: 95003

Kurzbeschreibung: Aanzetladder, 10 treden

Langbeschreibung: Aanzetladder: Voor eenvoudige werkzaamheden voor professionele gebruikers. Geprofileerde, 80 mm diepe treden, die vast aan de bomen verbonden zijn, zorgen ervoor dat de ladder veilig kan worden beklommen. Met antislip pootkappen (2-delig), waardoor de ladder tevens stevig staat. Standaard met stootrubbers aan de bovenkant van de bomen.



6 treden [ul] werkhoogte tot ca. 2,95

m ladderhoogte ca. 1,70 m[ul]

7 treden [ul] werkhoogte tot 3,15

m ladderhoogte ca. 1,95 m[ul]

8 treden [ul] werkhoogte tot ca. 3,40

m ladderhoogte ca. 2,20 m[ul]

10 treden [ul] werkhoogte tot 3,85

m ladderhoogte ca. 2,70 m[ul]

12 treden [ul] werkhoogte tot ca.

4,35 m ladderhoogte ca. 3,20 m[ul]

15 treden [ul] werkhoogte tot

ca. 5,05 m ladderhoogte ca. 3,90 m[ul]

