



## Mobiler TV-Ständer mit Stativbeinen

Komfortabel transportierbar, geeignet für Bildschirme von 37" bis 70"\*  
und bis zu 35 kg, schwenk-, neig- und höhenverstellbar, schwarz

Part No.: [461412](#)

EAN-13: 0766623461412 | UPC: 766623461412

### Bewegungsfreiheit

Sie brauchen eine mobile TV-Halterung, die sich für den Transport auch kompakt verstauen lässt, z. B. für Messen, Präsentationen und ähnliche Anwendungen? Der Manhattan Universal TV-Ständer mit Stativbeinen stellt sich dieser Herausforderung mit Leichtigkeit. Montierte Displays lassen sich zudem für die optimale Perspektive neigen und in der Höhe verstellen. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist diese Halterung geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Montage über dem Boden.

### Merkmale:

- Mobiles TV-Stativ mit drei einklappbaren Standbeinen
- Neigbar für optimalen Blickwinkel
- Höhenverstellbar von 1240 bis 1880 mm
- Ausrichtung durch Kugelgelenk komfortabel und werkzeuglos verstellbar
- Höhe durch Sicherheitsstift fest fixierbar
- Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200,

- 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
- 10 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

Universal TV-Ständer mit Stativbeinen

- Geeignet für Bildschirme von 37" bis 70"\*
- Material: Stahl, Kunststoff
- Traglast: bis zu 35 kg
- VESA-Standards: 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400

Informationen zu Verstellbarkeit u. a.

- Höhenverstellbar: 1240 - 1880 mm
- Neigbar: -8° to 0°

Produktabmessungen

- 1030 (L) x 620 (B) x 1880 (H) mm
- Abstand zwischen Standfüßen: 1000 mm

Lieferumfang

- Universal TV-Ständer mit Stativbeinen
- Befestigungsmaterial und Anleitung

\*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.



