

Data sheet 812800

Brandstofjerrycan STANDARD 10 I, HDPE

zwart, UN-goedkeuring, rood toebehoren

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Zulassingsnummer UN 3H1/Y/200/XX/D/BAM13049-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=164 mm b=breedte=333 mm
h=hoogte=324 mm



Minimumordehoeveelheid	5
Lagen	6
Om eenheid	Stuk
VE	5
EAN	4007228704792
Hoogte	324
Fabrikant	hünersdorff
netto kg	0,7
Zak in kartonnen doos	0
Breedte	333
Brutogewicht pallet kg	92,198
Stuk/laag	15
Stuk/pallet resp. kist	90
Brutogewicht VE kg	4,011
Hoogte kartonnen doos	355
Kleur	zwart
Volumen L	10
Diepte	164
Volume m3	0,095353
Breedte pallet	0,8
Kartonnen dozen per laag	3
Lengte kartonnen doos	790
Hoogte pallet	2,28
Lengte pallet	1,2
Aantal kartonnen dozen	18
Breedte kartonnen doos	340
bruto kg	0,8
Gewicht VE	0,511