

Brandstofjerrycan STANDARD 10 I, HDPE

zwart, UN-goedkeuring, rood toebehoren

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- ter aanduiding (overeenkomstig GHS-verordening zoals ADR) van met brandstof gevulde jerrycans adviseren wij de etiketten voor jerrycans art.-nr. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. uitloopbuizen, gevaarlijke goederen-etiketten (306100)
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y1.2/200/XX/A/PA-03/43395-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=164 mm b=breedte=333 mm
h=hoogte=324 mm



Om eenheid	Stuk
Aantal kartonnen dozen	18
EAN	4007228704792
Breedte	333
Fabrikant	hünersdorff
Breedte kartonnen doos	340
Minimumordehoeveelheid	5
Breedte pallet	0.8
bruto kg	0.8
Brutogewicht pallet kg	92.198
Brutogewicht VE kg	4.011
Diepte	164
Gewicht VE	0.511
Hoogte	324
Hoogte kartonnen doos	355
Hoogte pallet	2.28
Kartonnen dozen per laag	3
Kleur	zwart
Lagen	6
Lengte kartonnen doos	790
Lengte pallet	1.2
netto kg	0,7
Stuk/laag	15
Stuk/pallet resp. kist	90
VE	5
Volume m3	0.095353
Zak in kartonnen doos	0