

Artikelnummer: 97144

Kurzbeschreibung: Tischwagen 1200, 1200 mm Gesamthöhe

Langbeschreibung: Tischwagen 900 und 1200: Die Tischwagen "900" und "1200" sind mit Ladeflächen, die als Blechwannen ausgeführt sind, ausgerüstet. Die Blechwannen sind öldicht verschweißt und besitzen einen 30 mm hohen, umlaufenden Rand. Die Tischwagen verfügen über 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Beide Lenkrollen mit Feststeller. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Tragkraft: 400 kg Vollgummiräder: 200 x B 50 mm Ladefläche (B/L): 495 x 895 mm Außenmaße (B/T): 500 x 1100 mm Modell "900": H 900 mm, Etagenhöhe 545/250/840 mm, Schiebegriffhöhe 840 mm, Gewicht ca. 44 kg Modell "1200": H 1200 mm, Etagenhöhe 250/715/1175 mm, Schiebegriffhöhe 1040 mm, Gewicht ca. 47 kg



EAN/GTIN: 4250448501829