

fetra Schrankwagen

Traglast 750 kg, mit 5 Etage(n),
Plattform aus Holz, Ladefläche
Länge x Breite 1200 x 780 mm, 3
Wände (Drahtgitter) mit Tür,
Stangenverschluss, Gestell in
RAL5007 Brillantblau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 118961



fetra
Transportgeräte



fetra Schrankwagen

Traglast 750 kg

Schrankwagen









- Traglast 750 kg
- mit 5 Etage(n)
- Plattform aus Holz
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 780 mm
- 3 Wände (Drahtgitter) mit Tür, Stangenverschluss
- Gestell in RAL5007 Brillantblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3



- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Schrankwagen	Bereifung	TPE
Material	Stahl	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	750 kg	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenlänge	1200 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	780 mm	elektrisch leitend	nein
Höhe	1790 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	5 Stück	Farbe	brillantblau // RAL5007
Etagenausrichtung	gerade	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Plattform	Holz	Garantie	10 Jahre
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter) mit Tür, Stangenverschluss	Gewicht	176 kg
Schiebebügel	1 Stück		

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

299867		Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1200 x 780 mm, aus Sandwichplatten in Dekor Buche
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar