

Gedore Red

GEDORE RED R42451306


Schraubendrehereinsatz 1/4"

TX T20 Länge 37 mm

Artikelnummer: 248126

GEDORE

6,3mm
1/4"



Technische Details

Gesamtbreite [mm]	12 mm	VDE zertifiziert	nein
Einsatz-Ø Antrieb	12 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl]	1/4 Zoll
Spitzenlänge	15 mm	Oberfläche	Antriebsseite glänzend poliert

Einsatzlänge	37 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met	6,3 mm
1000 V isoliert	nein	Norm	DIN 3120 - C 6,3 ISO 1174
Sicherung	Kugelfangrille	REACH Registrierung vorhanden	nein
Abtriebsgröße TX (innen)	T20	Gesamtlänge [mm]	37 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,016 kg	Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Einsatz-Ø 1	12 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Gesamthöhe [mm]	12 mm		