

Transportgeräterollen mit Fadenschutz

Für ein ruhiges Arbeitsklima auch beim Verfahren von schweren Gütern durch in das Lager integrierte Dämpfungselemente aus zelligem Polyurethan.

- **Traglast:** 160 - 275 kg
- **Rad:** Aus Polypropylen oder Polyamid, Farbe natur
- **Felge:** Aus Polypropylen oder Polyamid
- **Lager:** Geräuschgedämpftes Rollenlager bei Polypropylen, geräuschgedämpftes Präzisionskugellager bei Polyamid
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlblech, glanzverzinkt, blau-passiviert
- **Schwenklager:** Mit zweifachem Kugelkranz und Lagerschutz
- **Radachse:** Verschraubt



Geräuschreduziert!
Mit Dämpfungselement aus zelligem Polyurethan

Rad/Felge	Polypropylen		Polyamid	
Rad Ø x Breite mm	100 x 36	125 x 40	100 x 36	125 x 40
Traglast kg	160	200	200	275
Gesamthöhe mm	128	155	128	155
Ausladung Lenkrolle mm	41	40	41	40
Plattengröße mm	105 x 85	105 x 85	105 x 85	105 x 85
Schraubloch Abstand mm	80/77 x 60	80/77 x 60	80/77 x 60	80/77 x 60
Schraubloch Ø mm	9	9	9	9
Länge/Nabenbohrung mm	44/8	44/8	45/8	45/8
[1] Lenkrolle	122237	122238	122242	122243
[2] Lenkrolle mit Totalfeststeller	122240	122241	122246	122247
[3] Bockrolle	120276	122239	122244	122496
[4] Rad	122349	122350	122351	122352


Transportgeräterollen

Wahlweise mit Rückenloch oder Plattenbefestigung.

- **Traglast:** 150 - 400 kg
- **Rad:** Aus Polyamid
- **Felge:** Aus Polyamid
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert
- **Schwenklager:** Mit zweifachem Kugelkranz und Lagerschutz
- **Radachse:** Verschraubt

Zentralfeststellbare Rollen mit Ø 160 + Ø 200 alternativ auch mit Präzisionskugellager lieferbar

Rollen mit grau-spurloser Lauffläche



Befestigung	mit Rückenloch					mit Plattenbefestigung				
	100 x 34	125 x 40	160 x 46	200 x 46	200 x 46	100 x 34	125 x 40	125 x 40	160 x 46	200 x 46
Traglast kg	150	150	200	200	200	160	250	250	300	400
Gesamthöhe mm	128	155	195	235	235	128	155	161	200	240
Ausladung Lenkrolle mm	41	40	55/60	55	55	41	40	55/60	55/60	55
Plattengröße mm	-	-	-	-	-	105 x 85	105 x 85	137 x 105	137 x 105	137 x 105
Schraubloch Abstand mm	-	-	-	-	-	80/77 x 60	80/77 x 60	105 x 80/75	105 x 80/75	105 x 80/75
Schraubloch Ø mm	-	-	-	-	-	9	9	11	11	11
Rückenloch Ø mm	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-
Länge/Nabenbohrung mm	44,4/12	44,4/12	58/20	58/20	58/20	44,4/12	44,4/12	58/15	58/20	58/20
[1] Lenkrolle	121580	121582	121583	121584	121584	121558	121560	121561	121562	121563
[2] Lenkrolle mit Totalfeststeller	121585	121586	121587	121588	121588	121564	121565	121571	121572	121573
[3] Bockrolle	-	-	-	-	-	121569	121570	121566	121567	121568
[4] Rad	122156	122157	122158	122159	122159	122156	122157	122344	122158	122159