

- ✓ 4 Schubladen 1/1 GN, 3 x 150 mm, 1 x 100 mm, gekühlt
- ✓ Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- ✓ 4 drawers 1/1 GN, 3 x 150 mm, 1 x 100 mm, refrigerated
- ✓ Temperature range: 0 °C to 10 °C
- ✓ 4 tiroirs GN 1/1, 3 x 150 mm, 1 x 100 mm, réfrigérés
- ✓ Température de service : de 0 °C à 10 °C

Umluftkühltisch mit Aufkantung 50 mm, Art.-Nr. 110803MA

Ventilated refrigerated counter with splashback 50 mm, code-No. 110803MA

Table réfrigérée ventilée avec dossier 50 mm, code-No. 110803MA



Umluftkühltisch



4 Schubladen 1/1 GN, 3 x 150 mm, 1 x 100 mm, gekühlt

- Kühlmittel R134a
- FCKW-frei
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 350 W / 230 V 50 Hz
- Maße: B 1342 x T 700 x H 850 mm

GTIN 4015613613529
Art.-Nr. 110803

Umluftkühltisch mit Aufkantung 50 mm

GTIN 4015613613536
Art.-Nr. 110803MA

Ventilated refrigerated counter



4 drawers 1/1 GN, 3 x 150 mm, 1 x 100 mm, refrigerated

- Coolant R134a
- Free of CFC free
- Temperature range: 0 °C to 10 °C
- Power: 350 W / 230 V 50 Hz
- Size: W 1342 x D 700 x H 850 mm

GTIN 4015613613529
Code-No. 110803

Ventilated refrigerated counter with splashback 50 mm

GTIN 4015613613536
Code-No. 110803MA

Table réfrigérée ventilée



4 tiroirs GN 1/1, 3 x 150 mm, 1 x 100 mm, réfrigérés

- Liquide réfrigérant R134a
- Sans CFC
- Température de service : de 0 °C à 10 °C
- Puissance : 350 W / 230 V 50 Hz
- Dimensions : L 1342 x P 700 x H 850 mm

GTIN 4015613613529
Code-No. 110803

Table réfrigérée ventilée avec dossier 50 mm

GTIN 4015613613536
Code-No. 110803MA