




NEW TRIA 110

Einbauleuchte, einflammig, LED, 3000K, eckig, weiß, 38°, 16W, inkl. Treiber, Clipfedern

Das NEW TRIA 1 SET besteht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form sowohl einflammig als auch mehrflammig erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED in einem schwenkbaren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	114251
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	14 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	80 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1120 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916324	
--------	---

Lebensdauer	30000 h
Länge	13 cm
Breite	13 cm
Höhe	5.3 cm
Nettogewicht	0.462 kg
Bruttogewicht	0.554 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	6 cm
Einbaudurchmesser	11 cm