

**Artikelnummer:** 156839

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8569, fahrbar, 3 Schubladen, 2 Türen

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8569, fahrbar, 3 Schubladen, 2 Türen: Die Werkbank Serie 8569 ist fahrbar und insgesamt 2000 mm breit. Dabei verfügt das Modell der Werkbank Serie 8569 über drei Schubladen und zwei Türen mit dahinter liegendem Fachboden. Diese Ausführung der Werkbank Serie 8569 verfügt über je zwei Bock- und Lenkrollen mit Feststeller und ist somit fahrbar. Auch bietet die Werkbank Serie 8569 viel Stauraum. So ist die Werkbank mit drei 180 mm hohen Schubladen ausgestattet, die je eine Tragkraft von 100 kg haben. Zudem stehen Ihnen zwei 540 mm breite Fachböden mit Türen zur Ablage zur Verfügung. Dank Zentralverriegelung können die Türen auch abgeschlossen werden. Die Werkbank Serie 8569 hat eine 40 mm starke Buche-Massiv Arbeitsplatte. Die mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung versehene Werkbank erweist sich als besonders robust und trägt Lasten von bis zu 450 kg. Dabei wird die 2000 mm breite Werkbank fertig montiert geliefert. Weitere Details: Fahrbar Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rollen- $\varnothing$ : 125 mm, Bauhöhe 150 mm 3 Schubladen: 3 x 180 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Tür: 2 x 540 mm, dahinter je 1 Fachboden Öffnungsweite Tür: 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Flächenlast: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: 2000 mm Höhe: 880 mm



**EAN/GTIN:** 4040376091987