

# Tartan™

## Ruban adhésif filament 8954

- ruban adhésif filament standard renforcé latéralement et à croisure avec renforcement en fibre de verre
- peut être traité avec des dérouleurs de bande adhésive H-130 / H-131 / H-133 / H-10
- colle: caoutchouc synthétique, sans solvant
- matériau porteur: ScotchPro™ film polypropylène
- diamètre de bobine: 76,2 mm
- épaisseur d'ensemble: 0,125 mm
- résistance: 135 N/cm
- le ruban adhésif maintient sa capacité de fonctionnement sous toutes sortes de températures auxquelles est soumis d'ordinaire un paquet durant le transport et l'emmagasinage
- adhère bien même sur des plaques de fibres

### Exemples d'utilisation:

- pour des emballages du transport de marchandises dangereuses
- comme ruban de sécurité et d'emballage
- pour fermer et renforcer des cartonnages lourds

### Adapté pour:

- industries d'emballage
- entreprises de transport
- entreprises de déménagement
- industries
- ouvriers



Ruban adhésif filament 8954

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ruban adhésif filament 8954	polypropylène	19 mm x 50 m	transparent		8954	9035093
		25 mm x 50 m	transparent		89542550	9062916
	polypropylène	50 mm x 50 m	transparent	12	89545050	9062917
		75 mm x 50 m	transparent		89547550	9035092