

## META

### rayonnage modulaire - rayonnage départ CLIP

CLIP, hauteur x largeur x profondeur  
2500 x 1056 x 536 mm, charge max.  
par tablette 150 kg, 6 niveaux avec  
tablette en acier, utilisation unilatéral  
- conçu pour un montage mural,  
montants avec revêtement en zinc  
anti-corrosion, niveaux avec  
revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 161511



META



## META Rayonnage sans boulons CLIP

### Rayonnage de départ

rayonnage modulaire - rayonnage départ

- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 536 mm
- charge maximale par élément 2400 kg
- charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 500 mm
- 6 niveaux avec tablette en acier
- Réglable au pas de 25 mm



- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons et aux traverses de renfort
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 5 année(s) de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

## Détails techniques

|                             |                     |                                  |  |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble              | rayonnage           | tablette réglable au pas         | 25 mm  |
| type de rayonnage           | rayonnage modulaire | utilisation                      | unilatéral   |
| rayonnage modulaire         | système emboîtable  | type tablette/niveau             | tablette en acier  |
| champ de rayonnage          | rayonnage départ    | surface de tablette              | galvanisé  |
| matériau                    | acier               | surface de montant               | galvanisé  |
| hauteur                     | 2500 mm             | stabilité / raidissement / renfo | croisillons // traverses de renfort  |
| largeur                     | 1056 mm             | perforations                     | 50 mm  |
| profondeur                  | 536 mm              | volume de livraison              | rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par tablette    | 150 kg              | exécution couleur                | galvanisé  |
| charge maxi par élément     | 2400 kg             | livraison                        | démonté  |
| nombre de tablettes/niveaux | 6 pièce             | garantie                         | 5 année(s)   |
| largeur de compartiment     | 1000 mm             | Poids                            | 39,3792 kg   |
| profondeur de compartiment  | 500 mm              |                                  |  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 161512 |  | rayonnage modulaire - rayonnage suivant, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1006 x 536 mm, charge max. par tablette 150 kg, 6 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 503369 |  | tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 150 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |  |   |
| 213058 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm  |
| 215547 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc  |
| 216063 |  | carton pour charges lourdes, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 410 x 310 x 240 mm |
| 991754 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc   |