

C+P

armoire d'atelier

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1200 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à poussoir, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 524850

ERGO



C+P Armoire d'outillage et de rangement ERGO

avec portes coulissantes vitrées

armoire d'atelier


- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1200 x 500 mm
- construction en acier
- structure en tôle d'acier
- porte battante vitrée
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- vitre en verre acrylique de 3 mm d'épaisseur
- système silencieux à glissières en plastique et galets spéciaux sur roulements à billes
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- avec tapis en caoutchouc strié
- verrouillable avec serrure à poussoir
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| type de meuble | armoire | surface de face avant | thermolaqué |
| type d'armoire | armoire d'atelier | système de fermeture | serrure à poussoir |
| type de porte | porte vitrée | soubassement | socle |
| hauteur | 1200 mm | matériau | tôle d'acier |
| largeur | 1200 mm | tablette réglable au pas | 15 mm |
| profondeur | 500 mm | surface de tablette | galvanisé |
| équipement armoire | tablettes | cloison de séparation médiane | non |
| nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce | angle d'ouverture de porte | 180 ° |
| type tablette/niveau | tablette en acier | verrouillable | oui |
| charge tablette | 70 kg | roulant | non |
| conducteur d'électricité | non | certification | GS |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | garantie | 5 années |
| couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 | Poids | 54,75 kg |
| surface de corps | thermolaqué | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 230287 |  | serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 524859 | | tablette en acier pour armoire d'atelier, largeur x profondeur 1200 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |