

ventouse de manutention

force verticale 60 kg, 2 ventouse(s)
Ø 120 mm, corps en aluminium,
volume de livraison kit de 2 dans une
mallette



Numéro d'article: 891217

Ventouse de manutention

avec 2 ventouses

ventouse de manutention

- force verticale 60 kg
- 2 ventouse(s) Ø 120 mm
- corps en aluminium
- volume de livraison kit de 2 dans une mallette

Détails techniques





appareil de levage	appareil de levage	diamètre de disques	120 mm
type de moyen de levage	élévateur de panneaux	nombre de ventouses	2 pièce
type porte-panneaux	ventouse de manutention	matériau	aluminium
kit	kit de 2	volume de livraison	dans une mallette
force verticale	60 kg	Poids	3,6 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159



lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm