

Feuille de données du produit



Article N°: 32931 Servante pour bacs plastiques

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 10 mm et 8 bacs (L x l x H : 500/450 x 310 x 200 mm). 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par plateau : 60 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	630
Largeur de surface utile (mm)	470
Hauteur plateaux (mm)	285, 540, 795, 1050
Charge par plateau (kg)	60
Longueur totale (mm)	740
Largeur totale (mm)	513
Hauteur totale (mm)	1250
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Configuration	mit Eurokästen
Poids (kg)	39
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976329314