



Product data sheet

Art nr.: 24001400 Zware tafelwagen met watervaste platformen

Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 2 Platformen met watervaste multiplex platformen voorzien van antislip. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	500
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	228, 860
Totale lengte (mm)	1047
Totale breedte (mm)	509
Totale hoogte (mm)	860
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	38
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976677842