

Información sobre productos

26 12 200

Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña)

DIN ISO 5745



- Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Bocas rectas
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	26 12 200
EAN	4003773023142
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	201 g
Dimensiones	200 x 48 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,2 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	73,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	18 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

