

Productinformatie

95 16 165 T

Kabelschaar

IEC 60900 DIN EN 60900



- Met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Gemakkelijke snede met éénhandbediening
- Met klembeveiliging
- Verstelbaar schroefscharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

⚡ 1000 V



Algemeen	
Artikel-nr.	95 16 165 T
EAN	4003773081524
Schaar	verchromd
Benen	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	260 g
Afmetingen	165 x 67 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm ²
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Een kabel snijden met een kabelschaar: makkelijke en zuivere snede zonder vervorming van de kabel

