

## Rollcart steekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat  
breedte x diepte 400 x 180 mm,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, wielen met lucht-  
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158341



## Rollcart Steekwagen

met gebogen rug voor veilig vervoer van ronde goederen

steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte 1250 x 660 mm
- handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met rollager

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	steekwagen	wiellager	rollager
draagvermogen	250 kg	wiel-Ø	250 mm
breedte schep	400 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	180 mm	veiligheidsgreep	ja

materiaal	staal	uitvoering	met steunbeugels
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1250 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	660 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	450 mm
ladingbeveiliging	gewelfde achterwand	gewicht	17,5 kg

## Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar