

hofe stelling voor gevaarlijke stoffen - aanbouwveld

geschikt voor aquatoxische stoffen voor de opslag onderdak, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm, 4 niveau(s) met dichtgelast opvanglegbord, onder 1 niveau met opvangbak, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk

Artikelnummer: 200508



hofe
REGALSYSTEME



hofe Stelling voor gevaarlijke stoffen voor aquatoxische vloeistoffen

stelling voor gevaarlijke stoffen - aanbouwveld

- geschikt voor aquatoxische stoffen voor de opslag onderdak
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm
- vakkbreedte 1000 mm
- 4 niveau(s) met dichtgelast opvanglegbord, onder 1 niveau met opvangbak
- opvangvolume opvangbak 30 l
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- zeer stabiel dankzij lengte- en gegolfde diepteliggers
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten




- volgens Duitse beroepsvereniging UVV BGR 234
- regelmatige externe controle door Duitse instantie voor materiaalcontrole keurmerk RAL RG 614


Technische details


meubeltype	stelling	legbord-/niveautype (onderste ni	opvangbak
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	stelling voor gevaarlijke stoffen	opvangvolume opvangbak	30 l
stellingsysteem	kliksysteem	stabiliteit/versteviging/schoren	lengteliggers // diepteliggers
stellingveld	aanbouwveld	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
opslagplaats	onderdak	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische stoffen	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	2000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	1010 mm	opslagniveaus	5 stuks
diepte	635 mm	bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
vakbreedte	1000 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	opvanglegbord	gewicht	50 kg
legborden / schappen aantal	4 stuks		

Gerelateerde Producten


200512  opvanglegborden voor stelling voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1000 x 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

200803  stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

504444  noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

508470  EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm

525732  gevarensymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm

526779



plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage